

Viti a inserto sferico • senza testa, sfera spianata  
22720.0585



Descrizione prodotto

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.  
Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.  
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Materiale

- Sfera**
- Acciaio da cuscinetti, temperato
- Vite**
- Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

Maggiori informazioni

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento  
Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, senza testa, sfera antirovesciamento
- Viti a inserto sferico, senza testa, a passo fine
- Viti a inserto sferico, senza testa esecuzione corta
- Viti a inserto sferico, senza testa, sfera spianata

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni                     |                |                |                | SW | Carico solo statico <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | <br>max.<br>[°C] | <br>[g] | Codice     |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                 | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | Diametro sfera |    |                                                   |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| [mm]                           |                |                |                |    |                                                   |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| Sfera spianata liscia, Acciaio |                |                |                |    |                                                   |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| M8                             | 25             | 4,5            | 5,5            | 4  | 15                                                | 250                                                                                                   | 6,7                                                                                          | 22720.0585 |

<sup>1)</sup> I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox (eccetto i modelli dotati di sfera in plastica)

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.