Supporti basculanti 22730.0318



Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Materiale

Sfera

· Acciaio da cuscinetti temperato, lucida


· Acciaio bonificato, fosfatato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento. I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Disegno






fig. 3






fig. 2



Caratteristiche

Dimensioni						sw	Carico solo	Coppia di	I	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	I ₁	l ₂	Diametro sfera		statico	serraggio		
				-0,5			max.	max.		
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio										
20	M8	10,5	18	10	16	17	25	25	38	22730.0318

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

