

Supporti basculanti • con inserto in metallo duro, zigrinati
22730.0392



Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

Materiale


- Sfera**
- Metallo duro, zigrinato, nichelato
- Corpo**
- Acciaio inox 1.4057, bonificato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						SW	Carico solo statico max.	Coppia di serraggio max.		Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ±0,2 [mm]	l ₂ -0,5	Diametro sfera					
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox										
13	M8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0392

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.