


Ganasce a cuneo • con filettatura per vite, M12
23250.0514



Descrizione prodotto

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'elemento centrale può flottare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

Materiale

Corpo
• Acciaio da utensili, temperato

Vite
• Acciaio resistenza classe 12.9

Molla
• Acciaio per molle




Ganasce di serraggio
• Acciaio da utensili, temperato, rettificato e
brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Ganasce a cuneo

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								Codice
d ₁	l ₁ min.	l ₁ max.	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂		
[mm]							[g]	
Ganaschia zigrinata e con fori filettati – Fig. 2								
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.