Bloccaggi a ginocchiera verticali · con base orizzontale

23330.0025



Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Împugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Le viti di bloccaggio a regolazione rapida sono dotate di rondelle di fermo.

Materiale

Staffa

· Acciaio, zincato e passivato

Perni

· acciaio inox

Impugnatura

Plastica

Vite di serraggio

· Acciaio, temperato, zincato

Cappucci di protezione


· Gomma, nero


Maggiori informazioni


Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.

Disegno







Caratteristiche Dimensior Vite di Dimensioni Forza Codice nominaleserraggio ritegno b_2 h_3 h_4 h_4 F₁ | F₂ min. max b₃ b_5 min. max [mm] [mm] [kN] [°C] [g] Acciaio M8 x 65 8,5 35 10 8 32 52 280 102 20 53 81,5 32 54 96 141 129 84 11 54 2 3 60° -10 80 802 23330.0025 5

Accessori d₂ [mm] Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera) M8 x 65 57 23330.9006

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

