


Bloccaggi a ginocchiera orizzontali • con base orizzontale

23330.1502



Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Le viti di bloccaggio a regolazione rapida sono dotate di rondelle di fermo.

Materiale

Staffa

- acciaio inox

Perni

- acciaio inox

Impugnatura

- Plastica

Vite di serraggio

- Acciaio, temperato, zincato
- Acciaio inox

Cappucci di protezione



- Gomma, nero

Maggiori informazioni


Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.


Disegno




23330.1002
23330.1502




23330.1003
23330.1503




23330.1004
23330.1504



23330.1005
23330.1505



23330.1006




Caratteristiche


Dimensione nominale	Vite di serraggio	Dimensioni																	Forza di ritegno		α			Codice	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	F ₁	F ₂	min.	max.			
										min.	max.														
		[mm]																		[kN]		[°C]	[g]		
acciaio inox																									
2	M5 x 30	5,2	34	5	18 – 21,5	30	49	19	10	-3	2,5	120	42	8	18,7	34	5,5	13 – 14,5	0,8	1,1	90°	-10	80	113	23330.1502

Accessori

	Dimensioni d ₂ [mm]	 [g]	Codice
Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera), Acciaio inox			
	M 5 x 30	11,0	23330.9502

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.