Manovelle • DIN 469 diritte con quadro DIN 79
24330.0050

Descrizione prodotto

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Materiale

Impugnatura
- Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella
- Ghisa sferoidale, plastificata, nera

Disegno



Caratteristiche

l	s H11	e min.	Dimensioni d_1	d_2	h_1	h_2 ~	h_3	d_3 Ø corrisp.		Codice
			[mm]					[mm]	[g]	
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98										
160	**17**	22,2	17,9	38	38	29	126	25	667	24330.0050

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.