# **Manovelle** • con manico pieghevole, acciaio inox
24331.0410

## Descrizione prodotto

### Materiale

**Perno**
- Acciaio inox 1.4305

**Impugnatura**
- Plastica, nera, opaca

**Corpo manovella**
- Alluminio, rivestimento in plastica, simile all'argento RAL 9006, struttura opaca

**Copertura**
- Plastica, grigio chiaro

### Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

## Disegno



fig. 1




fig. 2

## Caratteristiche

| l | $d_1$ H7 | $d_2$ | $d_3$ | $h_1$ | $h_2$ ~ | $h_3$ | $h_4$ | $h_5$ | $d_4$ Ø impugnatura cilindrica | [g] | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dimensioni [mm] | | | | | | |
| **Con foro liscio – Fig. 1, argento** | | | | | | | | | | | |
| **100** | **12** | 26,7 | 35 | 23,5 | 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 18 | 174 | 24331.0410 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.