Manovelle · con manico pieghevole, acciaio inox

24331.0510



Descrizione prodotto

Materiale

Perno

· Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

Plastica, nera, opaca

Corpo manovella

 Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco


Copertura

• Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni										I	Codice
I	d₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h₅	d ₄	_	
	H7				~				Ø impugnatura cilindrica		
[mm]											
Con foro liscio – Fig. 1, nero											
100	12	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	174	24331.0510



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

