Leve a ripresa

24440.0714

Descrizione prodotto

Materiale

Leva
- Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Vite
- Acciaio inox 1.4305

Pomello
- Plastica PF 31, nera, DIN 319

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Maggiori informazioni

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Disegno





fig. 1



fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni											Codice
d_1	d_2	l_1	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	h_3	l ~		
[mm]										[g]	
Con vite – Fig. 2, acciaio inox											
21	**M8**	**63**	13,5	8	20	33,5	4	1	70	114	**24440.0714**

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.