

Pomelli
24520.0103



Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Disegno





fig. 1




fig. 2



Caratteristiche

Dimensioni								Codice
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t	min.		
[mm]							[g]	
Senza zigrinatura – Fig. 1, acciaio inox								
21	M5	12,5	18	10,5	10		25	24520.0103

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.