

Pomelli sferici • DIN 319

24560.0032



Descrizione prodotto

I pomelli a sfera DIN 319 sono senza giunture e lucidati

Materiale

Bussola

- Acciaio, zincato mediante zincatura


Sfera

- DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005

Assemblaggio

Nota per il montaggio della forma M: Si pianta con leggera forzatura, senza necessità di incollaggio. Per il gambo di attacco è sufficiente la tolleranza h9.


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni					max.		Codice
d ₁	d ₂	d ₄ ~ [mm]	h ~	t ₁ min.	[°C]	[g]	
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero							
32	M8	18	29	14	110	22	24560.0032

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.