

## Pomelli a stella • DIN 6336 in acciaio inox pressofuso

24661.0363



### Descrizione prodotto

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

### Materiale

#### Impugnatura

- Acciaio inox A2, sabbiato opaco

### Disegno




fig. 1




fig. 2




fig. 3





fig. 4




fig. 5

### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni				h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	[g]	Codice
		d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	[mm]					
Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4									
63	20	M12	13		40	20	279	24661.0363	

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.