


Calettatori albero-foro • senza controdado

25050.0032



Descrizione prodotto

E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.

Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado singolo.

Precisione di rotazione 0,03 mm.

Materiale

Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Boccola interna

- Acciaio, nichelato

Dado


- Acciaio, nichelato

Maggiori informazioni

Riferimenti

Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni				SW	Coppia di serraggio del dado	Coppia trasmissibile	Carico assiale trasmissibile	Pressione sulla superficie dell'albero	Pressione sulla superficie del perno	Diametro foro	Diametro albero		Codice
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂		T _A max.	M max.	F _a max.	p _w max.	p _N max.	D ₁ H9	D ₂ h9		
[mm]				[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
32	55	51	38	55	490	764	47,8	166	102	55	32	632	25050.0032

Accessori

	SW		Codice
	[mm]	[g]	
Chiave fissa dedicata			
	55	1125	25050.0855

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.