

Mazzuole SIMPLEX • Plastica / superplastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3167.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3167 viene fornita con la combinazione di inserti in plastica / superplastica. L'inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche ad olio e grasso. Composto da materiali estruso ed estremamente omogeneo, l'inserto super plastico (serie 3207) è un inserto in plastica di media durezza, notevolmente più durevole e resistente all'usura. La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura integrata consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati a posteriori. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in plastica (rosso, duro, resistente ad olio e grasso) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. (Ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Posizionamento di pezzi leggeri / delicati

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30		202	4030618305477	AAA905c002	21-04-09-16	3167.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.