

Cuneo spaccalegna • include una comoda custodia di trasporto in confezione di plastica speciale 3556.260



Descrizione prodotto

Perfettamente angolato a 20°, il cuneo da spacco forgiato e solido offre una forza elevata per la spaccatura e non si ritirerà nemmeno dalla sfida di spaccare il legno annodato.

La contro piastra è rettificata e progettata con uno smusso.

Nonostante il loro peso di 3,100g, gli intagli laterali garantiscono l'inserimento in sicurezza del cuneo nel legno.

Le scanalature inclinate impediscono al cuneo di rimbalzare, anche nel caso del legno congelato. Il suo rivestimento il polvere speciale garantisce un trasporto sicuro.

Può essere utilizzato come complemento perfetto per la mazza spaccalegna SIMPLEX (cod. 3007.160), le mazze SIMPLEX (cod. 3007.081-141) e altre mazze forestali Halder (cod. 3366.0S3-0S6).

Caratteristiche del prodotto:

- Cuneo di spaccatura ritorto, solido e forgiato con potente azione di spaccatura.
- Peso 3,100g.
- Intagli laterali sui lati per una presa sicura.
- Scanalature inclinate impediscono al cuneo di rimbalzare, anche le legno congelato.
- Facilmente visibile grazie alla verniciatura a polvere arancione.
- Perfetto in combinazione con le mazze Halder e la mazza spaccalegna SIMPLEX.
- Inclusa scatola di trasporto in plastica.

Campi di applicazione

Per un'efficiente e semplice spaccatura dei tronchi da un metro.

Da usare in combinazione con l'ascia spaccalegna e la mazza spaccalegna Simplex, cuneo in acciaio trattato termicamente e forgiato, piastra di scorrimento verniciata, tagliente a vivo, con scanalature di guida, scanalature diagonali forgiate, impugnature incassate forgiatura su entrambi i lati.

Materiale

- Acciaio trattato termicamente, forgiato, lucidato e dotato di smussi di sicurezza

Maggiori informazioni

Note

Usare i cunei d'acciaio solo con un mazzuolo con inserti di plastica. I colpi di acciaio su acciaio possono causare scheggiature.

Caratteristiche

Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
260	50						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.