

Mazzuole SIMPLEX • Superplastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

3707.040



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3707 è dotata di inserto super plastico su entrambi i lati. questo to seller di Halder è un inserto in plastica medio dura in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all'usura.

La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.

Estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include una manico antiscivolo. possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi in denaro e in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3707.081).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in superplastica su entrambi i lati (bianco, medio duro, molto resistente).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusta e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, lavori di carpenteria, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza					
[mm]								
40	115	325	325 x 115 x 40	860	4030618303503	AAA905c002	21-04-09-16	3707.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.