

Mazze SIMPLEX • Composizione di gomma / metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

3729.081



Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3729 è dotata della combinazione di inserti in composizione di gomma / metallo morbido. L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale. Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argenteo (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazza di piombo. La sede in acciaio fuso nero rinforzato garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibili all'umidità). In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse. Misurando rispettivamente 4,220 g e 800 mm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm. Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in composizione di gomma (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / metallo morbido (argenteo, duro, resistente al calore).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 4,220g).

Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore
- Impatto elevato

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	Dimensioni				GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	4225	4030618306450	AAA938c002	21-04-09-20	3729.081

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.