

## Segmenti circolari

EH 1048.400 - EH 1148.400




### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato


### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni								Per viti	y	 [g]	Codice
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>				
V40	10	20	50	31	13	2,6	21	17,0	M 6	6	165	1048.400
V70	14	34	88	54	22	6,0	39	26,5	M12	12	834	1148.400

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.