Piastre distanziali

EH 1704.




Descrizione prodotto

- · Tre altezze di supporto
- · Per livellare il pezzo sulle griffe per lavorazione a cinque assi.
- · Rettificate ad alta precisione
- Fornite senza viti di fissaggio M 6 x 8 mm (cod. 1704.600)
- · Sono fornite in coppia

Materiale

· Acciaio, temperato

Disegno





Caratteristiche

Dimensioni							-	Codice
b ₁	b ₂	b ₃	ı	h ₁	h ₂	h ₃	_	
[mm]							[9]	
125	98	108	7,6	70	56	53	218	1704.500
125	98	108	7,6	85	56	53	343	1704.510
125	98	108	7,6	90	56	53	356	1704.520

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

