

Boccole di montaggio ad incasso • per perni di sollevamento

EH 22350.



Descrizione prodotto

Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per i perni di sollevamento EH 22350. / EH22351.

Questa versione è indicata per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie di sollevamento.

Resistenti alla corrosione.

Materiale

- Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Assemblaggio

Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita.


Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili.

La boccola può essere facilmente installata con l'attrezzo opzionale di montaggio.

E' compatibile con fori ciechi.

Nel caso di pezzi sottili, l'assemblaggio viene eseguito utilizzando un controdado.

Disegno



misure M16/M16x1,5/M20
M20x1,5/M24x1,5/M30x2

misure M24/M30/M36x2

Caratteristiche


d ₁ H11	Dimensioni d ₂ [mm]	Per lunghezza nominale [mm]	Dimensioni							Coppia di serraggio max. [Nm]	x [mm]	Carico ammesso			Per perni di sollevamento	[g]	Codice
			d ₃ -0,2	d ₄ +0,3	d ₅ +0,1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄			F ₁	F ₂	F ₃			
8	M16 x 1,5	10	24	9,8	3,1	25	20	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0601 / .0701	31	22350.1900
8	M16 x 1,5	15	24	9,8	3,1	25	20	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0602 / .0702	32	22350.1902
8	M16	25	24	9,8	3,1	35	30	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0604 / .0704	41	22350.1904
8	M16	35	24	9,8	3,1	45	40	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0606 / .0706	49	22350.1906
10	M20 x 1,5	15	28	12,2	5,1	30	24	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0621 / .0721	55	22350.1910
10	M20 x 1,5	25	28	12,2	5,1	35	29	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0623 / .0723	64	22350.1912
10	M20	35	28	12,2	5,1	45	39	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0625 / .0725	70	22350.1914
10	M20	50	28	12,2	5,1	60	54	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0627 / .0727	93	22350.1916
12	M24 x 1,5	15	32	14,7	5,1	32	26	22	-	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0631 / .0731	80	22350.1920
12	M24 x 1,5	25	32	14,7	5,1	40	34	22	-	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0633 / .0733	94	22350.1922
12	M24	35	32	14,7	5,1	50	44	22	3,8	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0635 / .0735	116	22350.1924
12	M24	50	32	14,7	5,1	65	59	22	18,8	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0637 / .0737	130	22350.1926
16	M30 x 2	25	39	19,2	5,1	45	39	30	-	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	163	22350.1930

Dimensioni		Per lunghezza nominale	Dimensioni							Coppia di serraggio max. [Nm]	x [mm]	Carico ammesso			Per perni di sollevamento	[g]	Codice
d ₁ H11	d ₂		d ₃ -0,2	d ₄ +0,3	d ₅ +0,1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄			F ₁	F ₂	F ₃			
[mm]		[mm]	[mm]							[Nm]	[mm]	[kN]			[g]		
16	M30	50	39	19,2	5,1	65	59	30	6,0	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0643 / .0743	201	22350.1934
16	M30	75	39	19,2	5,1	90	84	30	31,0	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0645 / .0745	248	22350.1936
20	M36 x 2	50	43	26,0	5,1	70	63	30	3,5	200	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0673 / .0773	341	22350.1954
20	M36 x 2	75	43	26,0	5,1	95	88	30	28,5	200	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0675 / .0775	413	22350.1956

Accessori

	Adatto alle misure d ₁ [mm]	Interasse ±0,1 [mm]	Diametro dei pioli -0,1 [mm]	Quadro di azionamento [in]	[g]	Codice
Chiave piatta regolabile						
	8	-	3		121	22350.1990
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
Chiave frontale fissa						
	8	16	3	1/2	116	22350.1995
	10	20	5	1/2	136	22350.1996
	12	22	5	1/2	185	22350.1997
	16/20	30	5	1/2	243	22350.1998

Esempio di applicazione



Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.