Piedi di supporto · ammortizzazione dell'impatto

EH 22594.



Descrizione prodotto

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili. Questi piedi sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili. Questi piedi di appoggio anti vibranti hanno un effetto smorzante, che riduce il rumore e prevengono danni alla superficie appoggio.

Materiale

Corpo

NBR

Vite

· Acciaio, zincato mediante zincatura

Inserto piatto


· Acciaio, zincato mediante zincatura

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Respingenti in gomma, cilindrici
- · Respingenti in gomma, a forma parabolica
- Respingenti in gomma, conici

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						Carico solo statico			I	Codice
d ₁	1	d ₂	h ₁	h ₂	sw	max.	min.	max.	_	
[mm]						[N]	[°C]		[g]	
19	30	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	12	22594.0005
19	45	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	14	22594.0010
25	30	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	18	22594.0015
25	45	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	21	22594.0020
32	40	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	37	22594.0025
32	65	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	44	22594.0030
38	40	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	50	22594.0035
38	65	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	58	22594.0040
50	45	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	98	22594.0045
50	70	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	111	22594.0050
64	45	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	165	22594.0055
64	70	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	177	22594.0060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

