

## Boccole di montaggio • per perni di centraggio e bloccaggio, con montaggio a vite

EH 23111.



### Descrizione prodotto

Queste boccole di posizionamento per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono montate nella controparte.


### Materiale

- Acciaio bonificato, brunito
- Acciaio inox 1.4112, temperato

### Assemblaggio

Queste boccole di fissaggio si inseriscono nella tavola della macchina o nelle piastre base e vengono quindi avvitate. Le viti di fissaggio sono comprese.

### Disegno




### Caratteristiche

Dimensioni										Foro di ricezione							[g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>8</sub>	D <sub>9</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>		
F6	-0,01								~	H7		+1		±0,02				
[mm]										[mm]								
<b>Acciaio bonificato</b>																		
16	36,99	20	36,5	4,5	8	29	5,25	11,56	7,0	37	M4	20	38,5	11,91	22	12	73	23111.0782
20	44,99	25	44,5	5,5	10	35	5,25	15,82	10,0	45	M5	25	46,5	16,21	22	12	132	23111.0784
25	54,99	31	54,5	6,6	11	42	5,25	19,94	13,5	55	M6	31	56,5	20,32	28	14	264	23111.0786
30	59,99	37	59,5	6,6	11	48	5,25	21,77	15,0	60	M6	37	61,5	22,15	28	14	318	23111.0788

d <sub>1</sub> F6	d <sub>2</sub> -0,01	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	Dimensioni						Foro di ricezione							[g]	Codice
				d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~	D <sub>2</sub> H7	D <sub>5</sub>	D <sub>8</sub> +1	D <sub>9</sub>	T <sub>1</sub> ±0,02	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>		
[mm]														[mm]				
<b>acciaio inox</b>																		
16	36,99	20	36,5	4,5	8	29	5,25	11,56	7,0	37	M4	20	38,5	11,91	22	12	73	<a href="#">23111.0882</a>
20	44,99	25	44,5	5,5	10	35	5,25	15,82	10,0	45	M5	25	46,5	16,21	22	12	132	<a href="#">23111.0884</a>
25	54,99	31	54,5	6,6	11	42	5,25	19,94	13,5	55	M6	31	56,5	20,32	28	14	264	<a href="#">23111.0886</a>
30	59,99	37	59,5	6,6	11	48	5,25	21,77	15,0	60	M6	37	61,5	22,15	28	14	318	<a href="#">23111.0888</a>

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.