# Bloccaggi cilindrici con vite ad eccentrico EH 23270.



## **Descrizione prodotto**

Questi bloccaggi sono particolarmente adatti per il serraggio di pezzi grezzi, ad esempio particolari tagliati, pezzi di ghisa o forgiati.

#### **Materiale**


## Vite ad eccentrico

Acciaio

#### Corpo

Acciaio cementato


# Disegno



## Caratteristiche

Dimensioni					Α	sw	Forza di	Coppia di	Ĭ.	Codice
d₁	d <sub>2</sub>	h₁	h <sub>2</sub>	s			bloccaggio	serraggio	_	
							max.	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
M10	20,6	6,4	16,0	1,6	10,3	7	9,0	26	23	23270.0210
M12	25,4	9,6	22,5	2,0	12,7	8	17,8	88	41	23270.0212
M16	30,1	12,7	26,8	2,5	15,0	12	26,7	135	92	23270.0216

# Esempio di applicazione





## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

