Ganascia di bloccaggio standard • per bloccaggi flottanti M 12 EH 23320.



Descrizione prodotto

Le ganasce di serraggio possono essere utilizzate per pinze flottanti 23320.0008, 23320.0012 e 23320.0014.


Materiale


Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese


Assemblaggio


Se si realizzano ganasce speciali, assicurarsi che le loro viti di fissaggio (M 8 - res. 12.9 - coppia serr. 43 Nm) siano avvitate per 10 mm nella sede della ganascia superiore e per 9 mm nella sede di quella inferiore.


Disegno














Caratteristiche

Campo di staffaggio	Dimensioni	-	Codice
	h ₁	_	
	-0,1		
[mm]	[mm]	[g]	
Ganascia inferiore standard – Fig. 1			
-	26,8	99	23320.0050
Ganascia superiore standard – Fig. 2			
0 – 12	21,0	69	23320.0052

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.



^{*} Dimensioni e materiali da rispettare nella costruzione di ganasce speciali.