

## Controviti a leva • DIN 6307 con leva mobile EH 24510.




### Descrizione prodotto

Leva scorrevole con molla di ritegno.

### Materiale

- Acciaio automatico, brunito

### Disegno




### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni				[g]	Codice
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
M 8	16	6	16	50	60	71	<a href="#">24510.0708<sup>1)</sup></a>
M10	18	8	20	60	80	112	<a href="#">24510.0710</a>
M12	20	10	25	70	100	180	<a href="#">24510.0712</a>
M16	24	13	35	85	120	328	<a href="#">24510.0716</a>
M20	30	16	40	95	140	582	<a href="#">24510.0720</a>

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.