

Pomelli a stella • simile a DIN 6336, In acciaio inox A4
EH 24691.



Descrizione prodotto

Il disegno massiccio del pomello non presenta recessi nascosti impedendo il ristagno di sporco o residui, per es. nell'industria alimentare.
La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

Materiale

Impugnatura

- Acciaio inox 1.4408, colata di precisione, lucidato

Disegno




fig. 1

fig. 2

Caratteristiche

d ₁	d ₂	d ₄	Dimensioni			h ₂	t ₁ min.	t ₂		Codice
			d ₅	[mm]						
Con foro filettato, passante – Fig. 1										
32	12	M 6	6,4		20	–	10	57	24691.1332	
40	14	M 8	8,4		25	–	13	103	24691.1340	
50	18	M10	10,0		32	–	16	209	24691.1350	
63	20	M12	13,0		40	–	20	384	24691.1363	
Con foro cieco filettato – Fig. 2										
32	12	M 6	–		20	12	–	59	24691.1432	
40	14	M 8	–		25	15	–	107	24691.1440	
50	18	M10	–		32	18	–	221	24691.1450	
63	20	M12	–		40	22	–	389	24691.1463	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.