

Elementi di regolazione dell'altezza • basculanti

EH 25120.




Descrizione prodotto

Per il livellamento di macchine e impianti su piani d'appoggio disallineati. L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.

Materiale

- Acciaio da bonifica, zincato, cromatato

Disegno



Caratteristiche


d ₁	d ₂	Dimensioni d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Corsa l ₃ ~ [mm]	Per vite [mm]	Carico solo statico max. [kN]	Carico ammesso max. [kN]	 [g]	Codice
6,6	25	M15 x 1	22	26	4	M 6	40	30,7	66	25120.0206
6,6	32	M20 x 1	26	31	5	M 6	65	55,7	131	25120.0212
9,0	32	M20 x 1	26	31	5	M 8	65	48,0	124	25120.0214
11,0	32	M20 x 1	26	31	5	M10	65	37,9	117	25120.0216
11,0	45	M30 x 1,5	34	41	7	M10	120	92,9	340	25120.0222
13,5	45	M30 x 1,5	34	41	7	M12	120	80,4	320	25120.0224
17,5	45	M30 x 1,5	34	41	7	M16	120	45,5	324	25120.0226
17,5	58	M40 x 1,5	44	53	9	M16	210	136,0	775	25120.0232
22,0	58	M40 x 1,5	44	53	9	M20	210	90,0	641	25120.0234
26,0	58	M40 x 1,5	44	53	9	M24	210	37,0	683	25120.0236
22,0	70	M50 x 1,5	50	60	10	M20	330	210,0	1157	25120.0242
26,0	70	M50 x 1,5	50	60	10	M24	330	157,0	1114	25120.0244
33,0	70	M50 x 1,5	50	60	10	M30	330	53,0	990	25120.0246

Accessori

	Per livellatori grandezza d ₂ [mm]	Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A [mm]	 [g]	Codice
	Chiavi a settore per la regolazione verticale			
	25	25 – 28	45	25120.0981
	32	30 – 32	46	25120.0982
	45	45 – 50	156	25120.0983
	58	58 – 62	250	25120.0984
	70	68 – 75	253	25120.0985

Esempio di applicazione

EH 23050.



Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.