

Piastre filettate • per cerniere

EH 25160.




Descrizione prodotto

Le piastre filettate semplificano l'installazione delle cerniere, senza richiedere un dado o una rondella aggiuntiva. La contro-tenuta durante il serraggio non è necessaria.

Materiale

- Acciaio inox 1.4301, opaco, fondo vibrante

Disegno



Caratteristiche

| l ₁ | b | Dimensioni | | | l ₂ |  [g] | Codice |
|----------------|----|------------|----|------|----------------|--|--------|
| | | h | d | [mm] | | | |
| 30 | 9 | 3 | M4 | 18 | 5,6 | 25160.0705 | |
| 40 | 12 | 3 | M5 | 25 | 10,0 | 25160.0710 | |
| 50 | 15 | 4 | M6 | 30 | 21,0 | 25160.0715 | |
| 60 | 18 | 4 | M8 | 36 | 29,0 | 25160.0720 | |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.