Mazzuole SIMPLEX · TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità EH 3003.





Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3003 è dotata dell' inserto TPE-medio su entrambi i lati.

Questo inserto grigio di media durezza (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto nero in gomma composita (serie 3202). La differenza è che non lascerà tracce nere indesiderate.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno è di altissima qualità e ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura che lo rende quindi resistente allo sporco

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm. La versione D80mm è disponibile anche con manico extra corto (3003.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; area dell'impugnatura con doppia vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.
- · La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3003.082).

Campi di applicazione

Per materiali delicati, giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, piastrellatura, pavimentazione, sistematura di murature e scale, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Materiale

Manico

Legno

Inserti

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Sede

· Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø		Dir →	nensioni Lunghezza x larghezza x altezza	Ĭ	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
[mm]				[9]				
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030
40	115	325	325 x 115 x 40	600	4030618300106	AAA905c002	21-04-09-16	3003.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	3003.080



Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

