

Mazzuole SIMPLEX • Superplastica / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità EH 3079.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3079 con combinazione di inserti in superplastica / metallo morbido. L'inserto superplastica (serie 3207) è un inserto di media durezza realizzato in materiale estruso estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è più resistente all'usura e duraturo. Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce il classico martello di piombo. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un alto livello di protezione dalla rottura. Anti-vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in risparmio di tempo e risorse. Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3079.081).
Caratteristiche prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in superplastica (bianco, medio-duro, duraturo) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un alto livello di protezione dalla rottura.
- Anti-vibrante e di forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice nella zona di presa (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti sono sostituibili /adattabili e questo si traduce in risparmio di tempo e risorse.
- Disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3079.081).

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio di alloggiamenti

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	358	4030618304685	AAA905c002	21-04-09-16	3079.030
40	115	325	325 x 115 x 40	675	4030618304692	AAA905c002	21-04-09-16	3079.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1243	4030618302612	AAA905c002	21-04-09-16	3079.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1695	4030618302629	AAA905c002	21-04-09-16	3079.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3379	4030618302636	AAA905c002	21-04-09-16	3079.080

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.