

Mazzuole SUPERCRAFT • con manico in hickory che ammortizza le vibrazioni, ergonomico, verniciato e inserto arrotondato
EH 3366.



Descrizione prodotto

Rispetto alla serie standard, questa serie (3366.2) presenta su un lato un inserto arrotondato, che impedisce danni al materiale o segni dovuti a bordi mancanti. Gli inserti offrono proprietà d'impatto eccellenti e garantiscono massima resistenza abbinata a lunga durata. Sono realizzati in materiale estruso, estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione sono quindi notevolmente più robusti e resistenti all'usura e non si scheggiano nemmeno a temperature inferiori allo zero.

La testa delle mazzuole SUPERCRAFT è piena di pallini d'acciaio. Ciò significa che quando il pezzo viene colpito l'energia del corpo viene trasferita con un leggero ritardo. Il rimbalzo ridotto consente di sfruttare l'energia dell'impatto in modo ottimale. Ciò rende possibili colpi molto vigorosi. Inoltre il lavoro con le mazzuole SUPERCRAFT è notevolmente più sicuro, meno affaticante e più silenzioso rispetto alle consuete mazzuole in acciaio.

Il manico in hickory di forma ergonomica, verniciato e molto stabile è antivibrazioni. La guaina di protezione del manico previene i colpi errati. Un attacco sicuro tra manico e testa è assicurato dal cuneo in alluminio e dal perno di sicurezza. Tutti i giunti sono saldati completamente con robot. Il giunto saldato estremamente robusto tra la piastra di impatto e la testa della mazzuola impedisce la fuoriuscita delle sfere, anche alle massime sollecitazioni. Il rivestimento in polvere resistente protegge dalla corrosione. Manico e inserti sono sostituibili. Questa versione è disponibile nelle misure D25mm, D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Antirimbalo, per colpi molto vigorosi.
- Un lato è dotato di un inserto arrotondato
- Evita danni e segni
- Antirumore e antiaffaticamento.
- Inserti in nylon speciale con massima resistenza.
- Completamente saldato con robot.
- Manico in hickory antivibrazioni, ergonomico, molto stabile e verniciato.
- La guaina di protezione del manico previene i colpi errati.
- Manico e inserti sostituibili.
- Disponibile nelle misure D25mm, D30mm e D40mm.

Campi di applicazione

Lattineria, orlatura e lavori di piegatura, tappezzeria / selleria, inserimento di chiodi ornamentali

Materiale

Manico

- Hickory

Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Antirumore
- Impatto molto elevato

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]							
25	105	305	305 x 113 x 27	325	4030618312529	AAA905c002	21-04-09-16	3366.225
30	110	330	330 x 118 x 32	460	4030618312536	AAA905c002	21-04-09-16	3366.230
40	115	355	355 x 124 x 42	715	4030618312543	AAA905c002	21-04-09-16	3366.240

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.