Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / superplastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

EH 3717.

Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3717 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-morbido / superplastica. L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazzuole in gomma, non lascia tracce indesiderate.
L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'impatto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampata a iniezione è quindi notevolmente durevole e resistente all'usura.
La sede in acciaio fuso rinforzato nero offre una maggiore stabilità grazie grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.
Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.
Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE.morbido (blu, morbido, antigraffio) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).
- Sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a D80mm.

Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, assemblaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Materiale

Manico
- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1
- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2
- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede
- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	90	300	300 x 90 x 34	449	4030618305842	AAA905c002	21-04-09-16	3717.030
40	115	325	325 x 115 x 40	853	4030618305859	AAA905c002	21-04-09-16	3717.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1200	4030618305866	AAA905c002	21-04-09-16	3717.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1735	4030618305873	AAA905c002	21-04-09-16	3717.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.