

Mazzuole SIMPLEX • Nylon / metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

EH 3789.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3789 viene fornita con la combinazione di inserti in nylon / metallo morbido. L'inserto in nylon bianco (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed è estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampata a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia neanche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso. Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazza di piombo.

La sede in acciaio fuso rinforzato offre una stabilità maggiore grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm a D80mm e come mazza (3789.081).

Caratteristiche del prodotto.

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura neanche a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso) / metallo morbido (argento, duro, resistente al calore).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a 80mm e come mazza (3789.081).

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio di alloggiamenti

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

- Nylon, bianco
- Duro
- Usura ridotta
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
50	135	335	335 x 135 x 50	1370	4030618305149	AAA905c002	21-04-09-16	3789.050
60	150	410	410 x 150 x 60	2003	4030618305156	AAA905c002	21-04-09-16	3789.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3840	4030618305163	AAA905c002	21-04-09-16	3789.080

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.