

## FAQ - Otturatori

---

### Quale tipo di connessione è disponibile?

Spina a 3 poli M8x1 (connessione a vite zigrinata liberamente girevole), con cavo PUR 0,5 m

### Quale classe di protezione IP è disponibile?

P 67

### Qual'è il consumo di energia?

≤ 8 mA

### Com'è la frequenza di commutazione?

1,000 Hz

### In quale intervallo di temperatura può essere utilizzato il sensore?

Da -25 °C fino a +75 °C

### C'è una protezione da polarità (inversa)?

Sì

### C'è una protezione da cortocircuito?

Sì

### C'è un interruttore di soppressione degli impulsi?

Sì