

ASSORTIMENTI STANDARD V40

GAMMA PER LA COSTRUZIONE CONTEMPORANEA DI 2 ATTREZZATURE, COD. 1090.110

Pezzo	Denominazione	Cod.	Pezzo	Denominazione	Cod.
Pezzi del sistema			Normalizzati		
2	Piastra di base	1000.400	3	Perno filettato	22540.0381
5	Disco	1007.400	3	Perno filettato	22540.0382
5	Disco	1007.600	3	Perno, piano	22690.0021
5	Disco	1007.700	3	Perno, piano	22690.0321
5	Disco	1007.800	3	Supporto basculante, piano	22730.0013
5	Disco	1007.900	3	Supporto basculante, scanalato	22730.0313
6	Corpo di serraggio	1010.100	5	Vite prigioniera	23040.0582
2	Corpo di serraggio	1010.200	3	Vite prigioniera	23040.0583
1	Corpo di serraggio	1010.300	3	Vite prigioniera	23040.0584
3	Corpo di serraggio	1011.100	2	Rondella sferica	23050.0208
1	Corpo di serraggio	1011.200	5	Disco	23060.0008
1	Corpo di serraggio	1011.300	5	Dado esagonale	23070.0008
1	Barra di serraggio	1013.600	2	Dado con spallamento	23080.0008
3	Riscontro	1014.500	5	Dado di prolungamento	23090.0008
4	Chiavette con perno di centraggio	1029.600	2	Staffe	23150.0009
10	Dadi per scanalature a T	1030.100	3	Staffa con nasello	23180.0209
15	Dadi per scanalature a T	1030.300	2	Bloccaggio compatto	23210.0502
8	Bloccaggio scanalature	1031.100	1	Bloccaggio compensatore	23220.0085
3	Bloccaggio scanalature	1031.200	4	Cilindro di sollevamento	23310.0125
4	Bloccaggio scanalature	1031.300	2	Cilindro di sollevamento	23310.0126
1	Chiave a innesto	1032.100	2	Cilindro di sollevamento	23310.0127
2	Rondella intermedia	1047.700			
1	Barra	1047.800			
3	Piastra di supporto	1047.900			

GAMMA PER LA COSTRUZIONE CONTEMPORANEA DI 3 ATTREZZATURE, COD. 1090.120

Pezzo	Denominazione	Cod.	Pezzo	Denominazione	Cod.
Pezzi del sistema			Normalizzati		
2	Piastra di base	1000.400	5	Perno filettato	22540.0381
1	Piastra di base	1000.500	5	Perno filettato	22540.0382
5	Disco	1007.400	4	Perno, piano	22690.0021
5	Disco	1007.600	3	Perno, a sfera	22690.0121
5	Disco	1007.700	3	Perno, scanalato	22690.0221
20	Disco	1007.800	4	Perno, piano	22690.0321
5	Disco	1007.900	3	Perno, a sfera	22690.0421
8	Corpo di serraggio	1010.100	3	Perno, a sfera	22690.0423
4	Corpo di serraggio	1010.200	3	Perno, scanalato	22690.0521
2	Corpo di serraggio	1010.300	4	Supporto basculante, piano	22730.0013
6	Corpo di serraggio	1011.100	3	Supporto basculante, scanalato	22730.0313
4	Corpo di serraggio	1011.200	5	Vite prigioniera	23040.0582
2	Corpo di serraggio	1011.300	5	Vite prigioniera	23040.0583
1	Staffa di serraggio scanalature	1012.100	3	Vite prigioniera	23040.0584
1	Barra di serraggio	1013.600	3	Rondella sferica	23050.0208
1	Barra di serraggio	1013.700	10	Disco	23060.0008
6	Riscontro	1014.500	5	Dado esagonale	23070.0008
1	Staffa di supporto	1020.300	3	Dado con spallamento	23080.0008
1	Staffa di supporto	1021.600	5	Dado di prolungamento	23090.0008
1	Staffa di supporto	1021.700	2	Staffe	23150.0009
5	Chiavette con perno di centraggio	1029.600	3	Staffa con nasello	23180.0209
20	Dado per scanalature a T	1030.100	2	Bloccaggio compatto	23210.0501
37	Dadi per scanalature a T	1030.300	2	Bloccaggio compatto	23210.0502
15	Bloccaggio scanalature	1031.100	2	Bloccaggio compensatore	23220.0085
5	Bloccaggio scanalature	1031.200	2	Bloccaggi rapidi verticali a spinta	23310.0025
5	Bloccaggio scanalature	1031.300	6	Cilindro di sollevamento	23310.0125
1	Chiave a innesto	1032.100	4	Cilindro di sollevamento	23310.0126
2	Rondella intermedia	1047.700	2	Cilindro di sollevamento	23310.0127
2	Barra	1047.800			
6	Piastra di supporto	1047.900			

L'assortimento indicato viene inteso come raccomandazione.
Le parti necessarie variano in base al pezzo.
Gli assortimenti possono essere modificati in base alle necessità.