<u>ハイサイド・クランプ</u> EH 23240.



製品説明

大きな口金を備えているので、高さのあるワークの締付に適しています。 締付力は前方向と同時に下方向にも作用します。口金板はリバーシブルで、フラットな研磨面と セレーション付の両面を使えます


材質

本体

• 可鍛鋳鉄

クランプ爪 ・スティール、浸炭焼入れ

寸法図




発注情報

寸法										T溝幅	締付力		I	製品番号
b ₁	С	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	b ₂	I ₁	l ₂	е	а	F ₁	F ₂		
[mm]									•	[mm]		[kN]	[kg]	
19	8	85	37	99	40	65	177,5	112,5	12	12	8	1,2	4	23240.0012
										14	15	2,2		
										16	20	3,0		
										18	28	4,2		
	11	100	45	118	40	75	226,5	136,5	12	20	30	4,5		23240.0020
										22	30	4,5		
26										24	32	4,8	7	
										28	32	4,8		
										30	36	5,4		



応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

