スター・グリップ・ステンレス鋼 EH 24690.



製品説明

材質


グリップ


• ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト


更なる情報

グリップ:深絞り加工ボス部:突合せ溶接

寸法図








発注情報

寸法							I	製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	t	_	
		H7		約	約	min.		
[mm]							[9]	
止り穴付(メネジなし) – 図 1								
40	_	8	14	25	12,5	15	37	24690.0240
50	_	10	18	32	17,5	18	68	24690.0250
60	-	12	20	40	21,0	22	110	24690.0260
メネジ付 (止り穴) – 図 2								
40	M 8	-	14	25	12,5	15	37	24690.0440
50	M10	-	18	32	17,5	18	69	24690.0450
60	M12	_	20	40	21,0	22	112	24690.0460



応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

