

セットカラー・クイック調整機能付

EH 25071.




製品説明

軸上で素早く位置を変えて部品を固定できます。
片手操作で、ボタンを押している間は軸上を自由に動かせますが、手を離せばその位置に止まります。

材質

- 本体
 ・ PA6、黒
- 内部部品
 ・ ステンレス鋼
- Oリング
 ・ NBR

寸法図





発注情報

寸法										F	🌡️	📦	製品番号
d ₁ +0,1	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	軸方向の保持力、一方	max.		
[mm]										[N]	[°C]	[g]	
8	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	250	80	31	25071.0008
10	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	250	80	34	25071.0010
12	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	80	30	25071.0012
15	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	80	28	25071.0015
16	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	380	80	27	25071.0016
20	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	320	80	51	25071.0020
22	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	320	80	49	25071.0022

アクセサリ

	寸法 d [mm]	適合サイズ [mm]	📦 [g]	製品番号
Oリング				
	22 x 1,5	8, 10, 12, 15, 16	0,2	25071.0052
	27 x 1,5	20, 22	0,2	25071.0054

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。