

스프링 플런저 · 긴형

22070.0312



제품 설명

제품을 탈착 할 때 혹은 압력을 가하거나 들어올릴 때 사용.

재질

나사 고정식 패드
• 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리

몸체

• 스텐레스 스틸 1.4305

스프링


• 스테인리스 스틸

조립

스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

특징

고하중 스프링력: 두줄 표시



더 많은 정보


참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사산 잠금 : 폴리아미드 전체 코팅 (자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참고 바람)


그림



주문 정보

치수							스트로크 s	WS	스프링력 ¹⁾		최소 최대			제품 번호
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]									[N]					
스테일리스 스틸, 고하중 스프링력, 나사산 잠금														
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2	10	4	7	46	-30	90	23	22070.0312

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.