

스프링 플런저 · 긴형

22070.0508



제품 설명

제품을 탈착 할 때 혹은 압력을 가하거나 들어올릴 때 사용.

재질

나사 고정식 패드

- 강철, 표면 경화 처리, 검정색

몸체

- 스틸, 흑색처리

스프링


- 스테인리스 스틸

조립

스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

특징

고하중 스프링력: 두줄 표시



더 많은 정보


참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사산 잠금 : 폴리아미드 전체 코팅 (자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참고 바람)

그림




주문 정보

치수							스트로크 s	WS	스프링력 ¹⁾		 최소 최대	 [g]	제품 번호	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]									[mm]	[mm]				[N]
패삭강 몸체, 고하중 스프링력, 나사산 잠금														
M10	4	7,8	35	25	1,5	1,4	8	3	12	22	-30	90	13	22070.0508

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.