

## 컴팩트형 인덱스 플런저 · 육각너트 있음

22110.0113



### 제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.  
잠금장치가 있을 때 / 없을 때 작업 높이가 같다.  
완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

### 재질

#### 몸체

- 스틸, 흑색처리

#### 잠금핀

- 스틸, 경화처리

#### 손잡이

- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

### 조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

### 더 많은 정보


### 참조

손잡이 분리 불가능  
잠금너트는 별도 구입.

### 추가 제품

- 마운팅 블록, 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용

## 그림



주문 정보


| 치수                  |                |                      |                |                |                |                | WS | 스프링력 <sup>1)</sup>  |                     |     | 최소 | 최대 |            | 제품 번호 |      |  |     |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|---------------------|---------------------|-----|----|----|------------|-------|------|--|-----|
| d <sub>1</sub>      | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>최소 | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |    | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |     |    |    |            |       |      |  |     |
| [mm]                |                |                      |                |                |                |                |    | [N]                 |                     |     |    |    |            |       | [°C] |  | [g] |
| 노브 포함, 정 - 그림 1, 스틸 |                |                      |                |                |                |                |    |                     |                     |     |    |    |            |       |      |  |     |
| 8                   | M16 x 1,5      | 12                   | 28             | 58             | 26             | 8              | 17 | 8,5                 | 28                  | -30 | 80 | 62 | 22110.0113 |       |      |  |     |

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

액세서리

|                             | 치수<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | 렌치 사이즈<br>[mm] | <br>[g] | 제품 번호      |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------|------------|
| 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸 |                              |                |         |            |
|                             | M16 x 1,5                    | 24             | 15,0    | 22120.0118 |

적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.