

인덱스 플런저 미니 인덱스 · 기본 타입

22110.0648



제품 설명

얇은 판에 고정하여 사용하기 적합함.
최소의 작업 공간에 적합.
완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

재질

몸체

- 스틸, 아연 도금처리

잠금핀

- 스텔레스 스틸 1.4305

손잡이

- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

조립

미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면,
조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간
링으로 조절할 수 있다.

작동

자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손
잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의
해 고정됨.

더 많은 정보


참조

손잡이 분리 불가능

추가 제품

- 중간 링, 인덱스 플런저용

그림




주문 정보

치수							WS	스프링력 ¹⁾				제품 번호.	
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ 최소	l ₃	F ₁ ~	F ₂ ~	최소	최대			
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			[g]
잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸													
7	M12 x 1,5	28	20	40,5	7	10	14	10	23	-30	80	39	22110.0648

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.