

## 컴팩트형 인덱스 플런저 · 육각너트 있음 22110.2113



### 제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.  
잠금장치가 있을 때 / 없을 때 작업 높이가 같다.  
완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

### 재질

- 몸체**
- 스틸, 흑색처리
- 잠금핀**
- 스틸, 경화처리
- 손잡이**
- 열가소성 PA6, 빨간색, 무광택

### 조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

### 더 많은 정보


### 참조

손잡이 분리 불가능  
잠금너트는 별도 구입.

### 추가 제품

- 마운팅 블록, 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용

## 그림



주문 정보


| 치수                   |                |                      |                |                |                |                | WS   | 스프링력 <sup>1)</sup>  |                     |      |     | 제품 번호. |            |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------|---------------------|------|-----|--------|------------|
| d <sub>1</sub>       | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>최소 | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ | 최소   | 최대  |        |            |
| -0,02<br>-0,05       |                |                      |                |                |                |                | [mm] | [N]                 |                     | [°C] | [g] |        |            |
| 노브 포함, 빨강 – 그림 1, 스틸 |                |                      |                |                |                |                |      |                     |                     |      |     |        |            |
| 8                    | M16 x 1,5      | 12                   | 28             | 58             | 26             | 8              | 17   | 8,5                 | 28                  | -30  | 80  | 64     | 22110.2113 |

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

액세서리

|                             | 치수<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | 렌치 사이즈<br>[mm] | <br>[g] | 제품 번호.     |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------|------------|
| 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸 |                              |                |         |            |
|                             | M16 x 1,5                    | 24             | 15,0    | 22120.0118 |

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.