

인덱스 플런저 · 육각 칼라 없는 형
22120.0068



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

- 몸체
- 스틸, 흑색처리
- 잠금핀
- 스틸, 경화처리

조립

조립 툴을 사용해서 조립.

더 많은 정보


참조

손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 마운팅 블록, 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용

그림



주문 정보


치수						스프링력 ¹⁾				제품 번호.
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂ 최소	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	최대		
-0,02 -0,05										
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
손잡이 없음 – 그림 2, 스틸										
8	M16 x 1,5	M8	8	34	12	11,5	28	250	46	22120.0068

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d ₂ [mm]	렌치 사이즈 [mm]	 [g]	제품 번호
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
조립 톨, 스틸				
	M16 x 1,5	-	25,0	22120.0958

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.