

인덱스 볼트
22120.0323



제품 설명

인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.
플라스틱 손잡이가 있어 편리한 사용이 가능함.

재질

- 몸체
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 잠금핀
- 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금
- 캐치
- 분말금속 1.4404

작동

인덱스 볼트를 180° 돌리면 잠금핀이 당겨져 톱니 멈추개에 의해 고정된다. (이때 잠금핀은 돌출되어 있지 않다).

더 많은 정보


참조

잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 마운팅 블록, 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 마운팅 블록, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림



주문 정보

치수							스프링력 ¹⁾				제품 번호.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	최대		
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸											
5	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	8,5	19,5	250	29	22120.0323

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d ₂ [mm]	렌치 사이즈 [mm]	 [g]	제품 번호.
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.