

인덱스 플런저 · 육각 칼라 및 잠금, 스테인리스 스틸 22120.1192



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

재질

몸체

- 스테인리스 스틸 1.4401

잠금핀

- 스테인리스 스틸 1.4401 니켈 도금

손잡이

- 스테인리스 스틸 1.4401

잠금 너트


- 스테인리스 스틸 1.4401

더 많은 정보

참조

손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.

그림



주문 정보

치수							스프링력 ¹⁾				제품 번호.
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	최대		
-0,02		최소					~	~			
-0,05											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
스테인리스 스틸 노브 – 그림 2											
12	M20 x 1,5	15	32	71,5	33	10	9	32	100	229	22120.1192

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d ₂ [mm]	렌치 사이즈 [mm]	[g]	제품 번호.
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401				
	M20 x 1,5	30	33,0	22120.1520

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음