

인덱스 플런저 · 당김 링 있음 22120.1316



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

몸체

- 스틸, 흑색처리

잠금핀

- 스테레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

풀-링

- 스테레스 스틸 1.4310

조립

잠금너트는 별도로 구입.

작동

잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 당김 링을 90° 돌림으로써 잠금 핀 부위를 빼낸 뒤에 톱니를 사용해 링을 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)

더 많은 정보

추가 제품

- 마운팅 블록, 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용
- 마운팅 블록, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림




그림 1




그림 2

주문 정보

치수								스트로크	스프링력 ¹⁾				제품 번호.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ 최소	l ₂	l ₃	l ₄	m	s	F ₁ ~	F ₂ ~	최대		
-0,05													
-0,1													
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸													
6	M12 x 1,5	2	6	24	31	25	22	6	6	21	250	18	22120.1316