

펄크럼 스크류
22591.0212



제품 설명

나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.
간단하게 레벨링을 할 수 있는 컴팩트한 디자인. 스페너 또는 내부 육각렌치로 고정가능.

재질

몸체
• 스텐레스 스틸 1.4305


볼 부품
• 스텐레스 스틸 1.4305

더 많은 정보

참조

펄크럼 스크류는 정적 하중에 적용될 수 있다.


그림



주문 정보

d ₁	d ₂	치수			WS ₁	WS ₂	WS ₃	정적 하중에 대 한 부하 용량 최대		제품 번호.
		l ₁	l ₂	l ₃						
		±0,5		최소						
[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
스테인리스 스틸										
M24	M12	39,9	30	11	12	19	20	28	82	22591.0212

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.