

조작 핸들 · 포지셔닝 클램핑 핀 용

23111.0902



제품 설명

조작 핸들은 포지셔닝 클램핑 핀의 작동을 빠르고 쉽게 사용 가능하게 한다.


재질

- 스테인리스 스틸

조립

핸들은 배송시 포지셔닝 클램핑 핀과 동봉되는 M4 나사로 조일 수 있음.


그림



주문 정보

스터드용 ∅ [mm]	치수						WS ₁ [mm]	WS ₂ [mm]	🔩 [g]	제품 번호
	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃				
25/30	80	15	M4	25	20	20	10	2,5	76	23111.0902

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.